



Spannung (V): 220-240 Volt  
IP-Grad: IP44

Maximale Lampenleistung (W):  
MAX: 10W

Klasse (Klasse 1, Klasse 2,  
Klasse 3): Klasse 1 (Geerdet)

Leuchtmittelsockel: E27  
Parallelschaltung: True

Hauptmaterial: Plastik  
Sekundärmaterial: Metall  
Farbe: Schwarz

Höhe (cm): 30.5  
Breite (cm): 18

Schirmdurchmesser (cm): 18  
Projektion (cm): 21.8

EAN: 5704924017667  
TUN: 2366812  
Artikelnummer: 2418271003  
Stück pro Hauptkarton: 3

Verkaufsbox Höhe (cm): 36  
Verkaufsbox Breite (cm): 26  
Verkaufsbox Tiefe (cm): 22.5  
Verkaufsbox Volumen m³: 0.0211  
Produkt Nettogewicht (kg): 1.0722

• Kann sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet montiert werden • Parallelschaltung möglich

Dalius hat ein einzigartiges Design mit modernen Anspielungen des Art-Déco-Stils. Die große, opal-matte Kuppel ruht elegant auf dem geschwungenen Sockel und spendet ein sanftes, atmosphärisches Licht. Kann nach oben oder unten gerichtet montiert werden – ganz nach Ihren Vorlieben.