

## Beschreibung:

Die digitalen Universal-Schaltuhren MINI T LOG sind zur Aufputzmontage, zum Fronttafeleinbau und zur Montage auf der Hutschiene geeignet.

- Schalttafeleinbau (72 x 72 mm.), Aufputzmontage und DIN-Schiene
  - Neues, kompaktes Design
  - Großes Display zum einfachen Programmieren und Ablesen
  - Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (deaktivierbar)
  - 40 Tages- und Wochenprogramme
  - Zyklus- und Impulsprogramm
  - Betriebsstundenzähler



## Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC ± 10 %
Frequenz	50 / 60 Hz
Schaltleistung	16 (10) A / 230 V AC
Gangreserve	4 Jahre
Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glühlampen: 3000 W</li> <li>• Leuchtstofflampen: 1200 VA</li> <li>• Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA</li> <li>• Halogenlampen (230 V AC): 3000 W</li> <li>• Energiesparlampen: 600 VA</li> <li>• LEDs: 90 VA</li> </ul>
Kontakt	Wechsler
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20
Montage	Aufputz, in Schalttafeln (Faston-Verbindung), auf DIN-Schiene

