

Sirene AS241

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Lautstärke: 100dB (+/-2dB)/1m

Spannungsversorgung: 24-28V
DC

Stromverbrauch bei Alarm:
15mA/24V DC

Sirenton: 1754-2380Hz sinus
11Hz

Gehäusematerial: ABS

Farbe: rot

Schutzklasse: IP21C

Betriebstemperatur: -10°C bis
55°C

Abmessungen: Ø 110 x 52mm
(inkl. mitgeliefertem Sockel)

- Rote Sirene für Zentralen mit Grenzwerttechnik
- Erfüllt EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, Typ A



AS241

Art.Nr. 12381
