

# Sirene mit optischem Signalgeber BA10S

PENTATECH®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 24-28V DC

**Stromverbrauch bei Alarm:**  
19mA/ 24V DC

**Sirenenton:** 1754-2380Hz sinus  
11Hz

**Lautstärke:** 100dB (+/-2dB)/1m

**Schutzklasse:** IP21C

**Betriebstemperatur:** -10°C bis  
55°C

**Abmessungen:** Ø 110 x 52mm  
(inkl. mitgeliefertem Sockel)

- Rote Sirene mit optischem Signalgeber kombiniert
- Sieben hell blinkende LEDs
- Erfüllt EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, EN 54-23:2010, Typ A



BA10S

Art.Nr. 12405