

Rolltor-Magnetkontakt MKSA220

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Schaltlogik: NC

Max. Strom: 200mA

Schaltspannung: 30V DC

Schaltabstand: bis 75mm

Abmessungen:

106 x 38 x 10mm (Kontakt)

106 x 16 x 16mm (Magnet)

- Rolltor-Magnetkontakt
- Geeignet für Garagen-, Schiebe- und Rolltore
- Reedkontakt in befahrbarem Alu-Gehäuse
- Mit 50cm armiertem Anschlusskabel
- Zum Schrauben auf dem Boden
- Magnet wird am Tor befestigt (Winkelhalterung beige packt)



MKSA220

Art.Nr. 36213

