

Reolink Argus Series B330 akkubetriebene 5 MP WLAN-Überwachungskamera mit Flutlicht und Bewegungsmelder

EAN: 6975253983162

Die Reolink Argus Series B330 Smart 5 MP kabellose Kamera mit Bewegungsmelder ist die perfekte Lösung für die Sicherheit zu Hause oder im Unternehmen. Mit einer Auflösung von 2880 x 1620 (5 MP) liefert diese Kamera gestochen scharfe und klare Bilder in lebendigen Farben.



Eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Kamera ist die Personen-/Fahrzeugeterkennung, mit der sie Personen und Fahrzeuge von anderen Objekten unterscheiden kann. Dies führt zu präzisen Benachrichtigungen und reduziert Fehlalarme erheblich.

Mit der Infrarot-Nachtsichtfunktion ist es möglich, in der Dunkelheit bis zu 10 Meter weit zu sehen. Die Kamera ist außerdem mit 2 leistungsstarken 6500K-Scheinwerfern für Nachtsicht in Farbe ausgerüstet. So kann sich niemand in der Dunkelheit verstecken-

Die Kamera verfügt außerdem über eine kombinierte Alarmfunktion, die automatisch das Flutlicht und die Sirene aktiviert, wenn ein unerwünschter Besucher erkannt wird, um ihn abzuschrecken.

Diese 5 MP Smart-Kamera von Reolink ist mit einem wiederaufladbaren Akku* ausgestattet, der eine langanhaltende Leistung ohne umständliche Verkabelung bietet. Sie funktioniert auch bei einem Stromausfall einwandfrei. Die Batterie kann mit dem Reolink Solarpanel** aufgeladen werden, ohne dass Sie sie austauschen oder aufladen müssen.

*** Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.**

**** Das Reolink Solarpanel ist separat erhältlich. Nur für Kameras mit Batteriebetrieb von Reolink geeignet.**

Die Reolink Argus Series B330 Sicherheitskamera unterstützt eine Dualband-WLAN-Funktion (2,4 GHz und 5 GHz), die eine reibungslose Live-Ansicht mit höheren Geschwindigkeiten und stabileren Signalen gewährleistet. Sie können zwischen den Frequenzbändern wechseln, um in verschiedenen Anwendungsbereichen die beste Netzwerkleistung zu erhalten.

Die integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion mit Mikrophon und Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit mit Personen zu kommunizieren, die von der Kamera erkannt werden.

Die Zeitrafferfunktion der Kamera ermöglicht die Aufnahme langer Ereignisse wie den Sonnenaufgang oder das Aufblühen von Blumen in kurzer Zeit. Sie können damit filmähnliche Videos erstellen und besondere Momente festhalten.

Die flexible Speicheroption ermöglicht die Verwendung einer microSD-Karte (bis zu 128 GB) für die lokale Speicherung oder die Speicherung von Ereignisvideos in der Reolink Cloud, die Ihre Daten sicher aufbewahrt.

Mit der Reolink-App oder dem Reolink-Client können Sie Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen jederzeit und überall überwachen, Live-Ansichten anzeigen und wichtige Momente wiedergeben. Die Kamera ist auch mit Google Assistant kompatibel, sodass Sie Ihre Überwachungskameras über Sprachbefehle steuern können.

Die Reolink Argus Series B330 Überwachungskamera ist wetterfest (IP65) und ermöglicht einen flexiblen Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Hauptmerkmale

- 5 MP Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- Infrarot-Nachtsicht mit 10 m Reichweite und 6500 K Flutlicht für Nachtsicht in Farbe.
- Wiederaufladbarer Akku und Solarstrom für kabellose Flexibilität.
- Dual-Band-WLAN (2,4 GHz/5 GHz) für eine reibungslose Live-Ansicht.
- Zeitrafferfunktion für beeindruckende Videos.
- Eigenständiger Betrieb ohne Basisstation oder Abogebühren.
- Zwei-Wege-Audio für Echtzeit-Kommunikation.
- Zweifache Alarmierung mit Scheinwerfern und Sirene.
- Flexible Speicheroptionen: microSD-Karte oder Reolink Cloud.
- Fernzugriff und -steuerung über die Reolink-App und Sprachassistenten.

Technische Daten

	Modell	Reolink Argus Series B330
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7 "CMOS-Sensor
	Objektiv	2,8 mm F1.6
	Auflösung	2880 x 1616 (5 Megapixel) @15 fps
	Video-Komprimierung	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 105°; Vertikal: 55°; Diagonale: 125°
	Bildrate	10-15 FPS (Standard: 15 FPS)
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter, LED: 6 pcs /0,8 w / 850 nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Nachtsicht in Farbe	Mit Scheinwerfern: 2 Stück / 2 w / 6500 k
	Bildfrequenz	Mainstream: 10 fps – 15 fps (Standard: 15 fps)
		Sub-Stream: 10 fps – 15 fps (Standard: 15 fps)
Code Rate	Mainstream: 1024 Kbps – 4096 Kbps (Standard: 3072 Kbps)	
	Sub-Stream: 64 Kbps – 672 Kbps (Standard: 672 Kbps)	
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Stromversorgung	Strom	DC 5 V / 2 A
	Batterie	3,6 V 6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Die Lebensdauer des Akkus hängt von den Einstellungen, der Nutzung und der Temperatur ab).
Schnittstelle	Stromanschluss	Micro-USB Anschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt Max. 128GB microSD-Karte
	Reset-Taste	Vorhanden
	Audio-Eingang/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	Drahtlose Sicherheit	WPA/WPA2
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Normen	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Benutzerzugang	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams und 10 Substreams)
PIR	PIR-Erfassungsabstand	Einstellbar bis zu 10m
	PIR-Erfassungswinkel	100° horizontal
Alarm	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
	Aufnahme-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung
Andere Merkmale	Zeitraffer	Unterstützt
	Smart Home-Kompatibilität	Google Assistant
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in bestimmten Ländern)
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% ~ 85%
	Wetterfest	IP65
Größe und Gewicht	Abmessungen	127 x 90 x 56 mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	330g

Lieferumfang

- Reolink Argus Series B330 Überwachungskamera
- Sicherheitshalterung mit Klettverschluss
- Standhalterung
- Klettverschluss
- Lochschablone zur Montage
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Schrauben
- Nadel zum Zurücksetzen