Reolink E Series E560P

4K 8 MP PoE PTZ Überwachungskamera mit intelligenter Erkennung von Personen und Fahrzeugen und mit automatischer Verfolgung

EAN: 6975253983995

Die Reolink E-Series E560P ist eine fortschrittliche 8 MP PoE-Überwachungskamera, die mit fortschrittlichen Funktionen wie PTZ, Personen- und Fahrzeugerkennung, automatischer Verfolgung und einem integrierten Flutlicht und einer Sirene ausgestattet ist. Diese Kamera bietet eine intelligente und zuverlässige Überwachungslösung, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist.

Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera ein Netzwerkkabel ausreichend. Die Installation und Verkabelung sind also unkompliziert und effizient.

- Für die PoE-Funktion ist entweder ein PoE-Switch oder ein Reolink Netzwerkrekorder erforderlich.

Die E-Serie E560P liefert auch bei Dunkelheit (bis zu 12 m) mit dem Scheinwerfer Farbbilder mit 4K 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) Auflösung. Die Kamera verfügt über drei verschiedene Nachtsichtfunktionen: Schwarz-Weiß-Modus, Farbmodus und Smart-Modus. Im Smart-Modus werden die Scheinwerfer automatisch ausgelöst, wenn eine Bewegung in der Dunkelheit erkannt wird, und alles wird in Farbe aufgenommen.

Mit dem motorisierten Zoomobjektiv unterstützt die Reolink E Series E560P einen 3-fachen optischen Zoom. Sie können entfernte Objekte beim Heranzoomen deutlich sehen oder beim Herauszoomen einen Überblick über den gesamten Überwachungsbereich erhalten, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.

Dank der PTZ-Funktion mit 355° Schwenk- und 50° Neigungswinkel ermöglicht die E Series E560P auch die Überwachung von großen Bereichen. Die Kamera kann schwenken, neigen und zoomen, so dass jeder Winkel erfasst werden kann.

Die Überwachungskamera kann auch Personen oder Fahrzeuge erkennen, die in ihrem Sichtfeld sind, und diese automatisch nachverfolgen.

Die E-Serie E560P bietet mit ihrer fortschrittlichen Technologie zur intelligenten Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren und zur Übermittlung der Alarmmeldungen einen effizienten und effektiven Sicherheitsstandard. Dies ermöglicht die Reduzierung möglicher Fehlalarme, ohne relevante Benachrichtigungen zu übersehen.

Die automatische Tracking-Funktion ermöglicht die Verfolgung von Personen und Fahrzeugen nur in horizontaler Ausrichtung.

Der integrierte Scheinwerfer und die Sirene werden durch Bewegungserkennung aktiviert oder manuell über die Reolink-App gesteuert, um unerwünschte Gäste zu warnen. Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, wird in Echtzeit eine Warnmeldung über die App oder per E-Mail an Sie gesendet:

- **App**
  Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**
  Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**
  Wird ausgelöst, wenn eine Bewegung erkannt wird oder bei manueller Betätigung.
- **Einzelne Alarme**
  Individuelle Ansagen aufzeichnen und als akustischen Alarm einstellen.

Die in diesem Modell integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion ist so konzipiert, dass Sie jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen kommunizieren oder unerwünschte Gäste warnen können. Die Kamera ist mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet.

Sie bietet verschiedene Aufzeichnungsoptionen, z.B. zeichnet sie Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB. (Wir empfehlen SD-Karten mit „Endurance“ im Namen). Außerdem können die Videos auf einen FTP-Server hochgeladen werden. Die Kamera kann auch an einen kompatiblen Reolink NVR angeschlossen werden, um eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr zu ermöglichen.

Mit Zeitraffer können Sie zum Beispiel den Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder den Bauprozess in Sekunden oder Minuten festhalten.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Das Aluminiumgehäuse der Reolink E Series E560P macht sie wasserdicht, robust und flexibel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, auch bei rauen Wetterbedingungen (Wetterfest IP65).

Hinweis: Um einen optimalen Wasserschutz zu gewährleisten, befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Kamera.

Diese Kamera kann mit Reolink IoT-Geräten wie dem Reolink Floodlight PoE/WLAN zusammenarbeiten. Wenn die Kamera mit Reolink Floodlight verbunden ist, werden die Scheinwerfer bei Erkennung von Bewegungen in der Nacht automatisch aktiviert und beleuchten einen großen Überwachungsbereich für eine optimale Nachtsicht.

Hauptmerkmale

- 8 MP (3840 x 2160) Auflösung
- 355° Schwenk & 50° Neigung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Automatische Verfolgung
- 3-fach optischer Zoom
- Zwei-Wege-Audio
- Farbige Nachtsicht mit Scheinwerfer bis zu 12 m
- Unterstützt microSD-Karte (bis zu 256 GB), FTP-Server und Reolink NVR
- PoE (Power over Ethernet)
- Durch Bewegungserkennung aktivierbare Sirene
- Wetterfest nach IP65
- Kompatibel mit Google Assistant

Lieferumfang

- Reolink E Series E560P PoE Überwachungskamera
- Sicherheitshalterung
- Kurzanleitung
- Netzwerkkabel
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber „Videoüberwachung“
- Päckchen mit Schrauben

Technische Daten

	Modell	**E Series E560P**
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	f=2,8 - 8 mm, F=1,6
	Zoom	3-facher optischer Zoom
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 50° - 94°; Vertikal: 30° - 53°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarote Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 12 Stück / 1,6 W / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (LED: 4 Stück, 3,3 W, 3000 K)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps – 25 fps (standard: 25 fps) Sub Stream: 4 fps – 15 fps (standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Audio	2-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Schwenken und Neigen	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 355°; Vertikal: 0° - 50°
	Automatische Verfolgung	**Die automatische Verfolgung unterstützt nur horizontale Bewegungen**.
Schnittstelle	Stromeingang	DC Stromeingang
	Zurücksetzen	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
Strom	DC-Stromversorgung	DC 12 V 1 A, <12 W
	PoE	IEEE 802.3af, 48 V aktive
Speicherung	Lokale Speicher	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Software und Funktion	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substreams und 2 × Mainstreams)
	Arbeitet mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP64
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 85 x 118 mm
	Gewicht	395 g