

Reolink NVS8-12MD4

12 MP 8-Kanal PoE-Komplettsystem für Videoüberwachung mit Nachtsicht in Farbe, inklusive 2 TB Festplatte

EAN: 6975253988792

Das Reolink NVS8-12MD4 Videoüberwachungskomplettset mit hochwertigen und leistungsstarken Funktionalitäten bietet zuverlässigen Schutz für Ihre Objekte. Mit einer Auflösung von 12 Megapixeln und einer großen Blende von F1,6 erfasst die Kamera alle Details, so dass keine wichtigen Informationen übersehen werden.

Dieses Sicherheitskamerasystem verfügt über fortschrittliche Technologie zur Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren und minimiert so unnötige Alarmmeldungen und erkennt nur tatsächliche Sicherheitsrisiken. Wenn Aktivitäten erkannt werden, wird sofort eine Benachrichtigung gesendet.

Die Kameras des Reolink NVS8-12MD4 Komplettsets für die Videoüberwachung sind mit einem leistungsstarken Scheinwerfer und zwei Infrarot-LEDs ausgestattet, die auch bei Dunkelheit für eine deutliche und farbige Aufnahmen bis zu 30 Metern sorgen. Diese innovative Technologie bietet mehr Details bei schlechten Lichtverhältnissen und macht die Überwachung noch effizienter.

Die integrierte Festplatte mit einer Kapazität von 2 TB und der Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 12 TB unterstützt die kontinuierliche Aufzeichnung von allen Kameras rund um die Uhr, um alle relevanten Ereignisse aufzunehmen zu können.

Die Installation des Systems ist einfach und unkompliziert, da es die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) verwendet, für die keine separaten Stromkabel oder Adapter erforderlich sind. Nur ein Netzwerkkabel ist ausreichend für die Übertragung von Daten und Stromversorgung für jede Kamera. (sofern die Kameras direkt mit dem Rekorder verbunden werden).

Mit der kostenlosen Reolink-App und dem Client können Sie jederzeit und überall auf die Überwachungssysteme zugreifen. Sie können die Kameras komfortabel bedienen und erhalten sofortige Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät oder per E-Mail, wenn irgendwelche verdächtigen Aktivitäten erkannt werden.

Das Überwachungssystem kann bei Bedarf auf bis zu 8 Kameras* erweitert werden. Das System unterstützt alle Reolink PoE IP-Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP, einschließlich Bullet-, Dome- oder PTZ-Kameras. Damit kann das gesamte Haus oder Unternehmen ohne tote Winkel überwacht werden.

* Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras.

Das zuverlässige Aluminiumgehäuse der Überwachungskameras, die nach IP67 zertifiziert sind, macht sie robust und wasserdicht. Selbst bei schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Kälte und Hitze funktionieren die Kameras sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig.

- Die Reolink-Überwachungskameras funktionieren NUR im Set.

Hauptmerkmale

- 12 MP UHD-Auflösung für hochqualitative, präzise Aufnahmen
- Fortschrittliche Technologie zur Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- Unterstützung von bis zu 8 Kanälen für umfassende Überwachung und flexible Erweiterungsmöglichkeiten
- Power over Ethernet (PoE) für eine einfache Installation ohne zusätzliche Stromkabel
- Nachtsicht in Farbe mit leistungsstarkem Spotlight
- Kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung auf bis zu 12 TB Festplattenspeicher (2 TB Festplatte inklusive)
- Sofortige Benachrichtigung bei Bewegungserkennung über Push-Benachrichtigungen und E-Mails
- Live-Übertragungen von mehreren Kameras gleichzeitig
- Intelligente Wiedergabeoptionen für die effiziente Suche von Aufzeichnungen
- Flexible Aufnahmesteuierung mit Zeitplanung und Bewegungszoneneinstellungen
- Robuste, wetterfeste Kameras mit IP67-Zertifizierung für den Innen- und Außeneinsatz
- Benutzerfreundliche Bedienung über die kostenlose Reolink-App und Client-Software



Technische Daten

Reolink NVR (Netzwerkvideorekorder)		
Modell	Netzwerkvideorekorder	NVS8
	Produktbezeichnung	8-Kanal 12 MP PoE-Netzwerk-Videorecorder
Externe Schnittstellen	Videoausgang	1 HDMI, 1 VGA
	Audio-Anschluss	1 Audioausgangskanal, RCA
	USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
	Ethernet-Ports	8 x RJ-45, 10/100 Mbit/s selbstanpassende PoE-Ethernet-Schnittstelle (für IP-Kameras)
		1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s selbstanpassend (für LAN/WAN)
Video	Video-Eingang	PoE-IP-Kamera x 8
	Video-Ausgang	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
		VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio	Audio-Eingang	Kameras mit integriertem Mikrofon
Aufzeichnung	Video-Kompression	H.265, H.264
	Live-Ansicht / Wiedergabe	12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P
	Synchrone Wiedergabe	1-4 Kanäle (unterstützt nur 1-Kanal-Wiedergabe bei einer Auflösung von 8 MP oder höher)
	Aufnahme-Modus	Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung; bewegungsgesteuerte Erkennung; Aufzeichnung rund um die Uhr
Speicher	Interne Festplatte	1 SATA-Schnittstelle (Integrierte 2 TB Festplatte)
	Externe Festplatte	1 eSATA-Schnittstelle für Festplatte
	Max. Kapazität	12 TB (bis zu 6 TB Kapazität für jede Festplatte)
PoE	Max. Leistung pro Port	25 W
	Unterstützter Standard	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	Netzwerkprotokolle	HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
	Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams)
Allgemein	Stromversorgung	DC 48 ~ 53 V
	Energieverbrauch	<10 W (ohne Festplatte und PoE)
	Betriebstemperatur	-10°C ~ + 45°C (14°F~113°F); 10% ~ 90%
	Abmessungen	260 x 41 x 230 mm
	Gewicht	1,4 kg (ohne Festplatte)

Reolink Überwachungskamera		
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 4512 x 2512 (12 Megapixel) bei 20 Bildern/Sek.
	Objektiv	f=4,0 mm; F=1,6, mit IR-Cut
	Videoformat	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 100° Vertikal: 50°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	IR-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (2 Stück / 1,8 W / 850 nm)
	Nachtsicht in Farbe	Scheinwerfer: 1 Stk. / 4,3 W / 6500 K / 700 lm
	Audioaufzeichnung	Zwei-Wege-Audio (über Reolink App/Client), Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC Power	DC 12 V = 1 A, <12 W
Schnittstelle	Power	DC-Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
Software	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 20 fps (Standard: 20 fps) Sub-Stream: 4 fps - 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps - 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Sub-Stream: 128 Kbps - 1228 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung; 24/7-Aufzeichnung
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP67
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 117,4 x 103,8 mm
	Gewicht	526 g

Lieferumfang

- 1x Reolink NVR (Netzwerkvideorecorder) mit integrierter 2 TB Festplatte
- 4x PoE Reolink 12 MP Überwachungskameras
- 1x Netzadapter für NVR
- 1x USB-Maus
- 1x HDMI-Kabel
- 4x Netzwerkkabel 18 Meter
- 1x Netzwerkkabel 1 Meter
- 1x Kurzanleitung
- 4x Schild Videoüberwachung
- 4x Päckchen mit Schrauben