

Technische Daten

| Eigenschaften | |
|---|---|
| Größe (H x B x T): | Schaltfläche: 65 x 30 x 13 mm / 2,56 x 1,18 x 0,51 Zoll |
| Magnethalterung (für flache Oberfläche): | 83 x 44 x 9 mm / 3,27 x 1,73 x 0,35 Zoll |
| Gewicht: | 21 g |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe des Gehäuses: | Weiß |
| Umwelt | |
| Arbeitstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung: | 1x 3 V Batterie (im Lieferumfang enthalten) |
| Batterietyp: | CR2032 |
| Geschätzte Batterielebensdauer: | Bis zu zwei Jahre |
| Bluetooth-Protokoll: | 4.2 |
| Frequenzband: | 2400-2483,5 MHz |
| Max. HF-Leistung: | < 4 dBm |
| Reichweite: | Bis zu 30 m im Freien, bis zu 10 m im Gebäuden (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| Verschlüsselung: | AES (CCM-Modus) |