

Technische Daten

Physisch	
Größe (H x B x T):	46 x 46 x 13 mm / 1,81x1,81x0,51 Zoll
Gewicht:	17 g
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe des Gehäuses:	Elfenbein
Umwelt	
Umgebungstemperatur:	-20°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 70% relative Luftfeuchtigkeit
Elektrisch	
Stromversorgung:	1x 3-V-Batterie (enthalten)
Batterietyp:	CR2032
Geschätzte Batterielebensdauer:	Bis zu zwei Jahre
Bluetooth-Protokoll:	4.2
Frequenzband:	2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung:	< 4 dBm
Reichweite:	Bis zu 30 m im Freien, bis zu 10 m in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Verschlüsselung:	AES (CCM Modus)