



LED NETZTEIL 50W 24V TRIAC DIMMBAR

TRIAC dimmbares LED Netzteil mit einer Maximalen Leistung von 50 W bei einer Spannung von 24 V.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003104
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz ma/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	24V DC
Länge	18.4 cm
Breite	6.1 cm
Höhe	3.2 cm
Nettogewicht	0.248 kg
Bruttogewicht	0.266 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Farbe	weiß
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
BIG WHITE Seite	796