

TESTBOY TV 222

Digitales Minizangenamperemeter

Die neue Stromzange von Testboy, die TV 222 die aufgrund der handlichen, kompakten und leichten Bauweise bestens geeignet, auch bei beengten Platzverhältnissen ihren Dienst zu erfüllen. Mit all ihren Funktionen bietet die Testboy TV 222 drei Messgeräte in einem, Stromzange, Multimeter und berührungslosen Spannungstester. Die TV 222 misst Strom bis 100 A AC/DC, Spannung bis 600 V AC/DC, Widerstand bis 20 kΩ und die Kapazität bis 20 mF. Weitere vorzügliche Eigenschaften sind Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und eine Auto-Power-Off-Funktion.

VORTEILE

- > Mit Multimeter-Funktion
- > Strommessung AC/DC
- > Sehr präzise
- > Klein und handlich

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 222	Auflösung
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung	
Spannungsmessung	bis 600 V AC/DC	
Strommessung	bis 100 A AC/DC	
Widerstandsmessung	200 Ω ± (1%+2D)	0,1 Ω
	2 kΩ ± (1%+2D)	1 Ω
	20 kΩ ± (1%+2D)	10 Ω
	200 kΩ ± (1%+2D)	100 Ω
	2 MΩ V ± (1,2%+3D)	1 kΩ
DC Strom	20 MΩ V ± (1,2%+3D)	10 kΩ
	2 A ± (2%+8 D)	1 mA
	20 A ± (2%+3 D)	10 mA
	100 A ± (2%+3 D)	100 mA
	2 A ± (3%+10 D)	1 mA
AC Strom	20 A ± (2,5%+8 D)	10 mA
	100 A ± (2,5%+10 D)	100 mA
	200 mV ± (0,7%+5 D)	0,1 mV
DC Spannung	2 V ± (0,7%+3 D)	1 mV
	20 V ± (0,7%+3 D)	10 mV
	200 V ± (0,7%+3 D)	100 mV
	600 V ± (0,7%+3 D)	1 V
	2 V ± (1%+3 D)	1 mV
AC Spannung	20 V ± (1%+3 D)	10 mV
	200 V ± (1%+3 D)	100 mV
	600 V ± (1,2%+3 D)	100 mV
Kapazitätsmessung	Ja bis 20 mF	
Durchgangsprüfung	Ja	
NCV	Ja	
Diodentest	Ja	
Data-Hold	Ja	
Auto-Power-Off	Ja, nach 15 min	
Zangenöffnung	175 x 60 x 33,5 mm	
Abmessungen	Ø 17 mm	
Gewicht	165 g inkl. Batterien, 150 g ohne Batterien	
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA	



100 A
AC/DC

600 V
AC/DC



CAT III
300 V