

TESTBOY TV 5300

4-Kanal Thermometer

Inkl. 2 Messklemmen

Die Testboy GmbH hat mit dem TV 5300 ein handliches Vierkanal-Temperaturmessgerät für den Heizungsbau auf den Markt gebracht. Ein sehr gut lesbares und großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display zeigt einen Temperaturbereich von -200 °C bis 1372 °C an. Es unterstützt Messungen in Celsius, Kelvin und Fahrenheit und zeigt die Daten als Minimum/Maximum und im Durchschnitt an. Das TV 5300 hat vier Anschlussmöglichkeiten für K-Type-Fühler, um den Vor- und Rücklauf von Heizungsrohren zu messen. Testboy liefert zwei K-Type-Fühler sowie zwei Rohranlegefühler in dem robusten Hartschalenkoffer gleich mit. Handlich und leicht zu bedienen, da kann selbst Meister Röhricht mit um.

VORTEILE

- > 4 Kanäle gleichzeitig messen
- > Vor- und Rücklauf Temperatur auf einen Blick
- > Einfache Bedienbarkeit

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 5300
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Messbereich	-200 – 1372 °C -328 – 2501 °F
Genauigkeit	>100 °C + -1 °C (+ -1 °F) <100 °C + -2 °C (+ -3,6 °F)
Auflösung	>1000 °C 1 °C / °F / K <1000 °C 0,1 °C / °F / K
Anschlussmöglichkeit	4 x K-Typ
Data-Hold	Ja
Min/Max	Ja
Temperatureinheit	umschaltbar °C / °F / K
Auto-Power-Off	Ja, in 10 Min.
Abmessung	200 x 85 x 38
Gewicht	275 g
Spannungsversorgung	1 x 9 V Block
Lieferumfang	2x Messklemmen, Hartschalenkoffer

