

TESTBOY TV 610 Laser-Entfernungsmesser

Der altgediente und unhandliche Zollstock bekommt mit dem modernen Laser-Entfernungsmesser Testboy TV 610 einen neuen Freund an die Seite gestellt. Es misst zuverlässig Entfernungen bis 60 m und ermöglicht Addition und Subtraktion. Zudem sind Volumen-, Flächen- und Pythagorasberechnung möglich sowie die Ermittlung der Höhe mithilfe des indirekten Messverfahrens. Es ist mit einem gut lesbaren LCD mit Hintergrundbeleuchtung und mit einer Libelle ausgestattet. Bei Nichtgebrauch schaltet es sich zur Schonung der Batterien automatisch ab.



VORTEILE

- > Reichweite bis 60 m
- > Addition / Subtraktion
- > Flächenberechnung
- > Volumenberechnung
- > Pythagorasberechnung

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 610
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Messbereich	0,05 – 60 m
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Auflösung	1 mm
Messfunktionen	Dauermessung, Addition / Subtraktion, Flächenberechnung, Volumenberechnung, Pythagorasberechnung, Max- / Minwert, indirekte Messung per Zwei- oder Dreipunktmessung
Bezugspunkt	Vorderkante, Hinterkante oder Anschlagswinkel aus der Ecke
Messwertspeicher	Ja, die letzten 20 Messwerte
Maßeinheiten	Meter, Fuß, Zoll
Auto-Power-Off	Ja, nach 180 s
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Abmessungen	124 x 49 x 27 mm
Gewicht	100 g
Spannungsversorgung	2 x AAA, LR03, 1,5 V
Lieferumfang	Bereitschaftstasche

