

# Damit sie ihr Bestes geben können

Du kümmert Dich um ihre Schultasche.

Yale kümmert sich um deren Sicherheit.

## Aluminium- Kombinations- hangschlösser

Diese Kombinationshangschlösser bieten individuellen und wirksamen Schutz. Sie verfügen über Stahlbügel und ein praktisches Zahenschloss. Die Schlösser gibt es in drei Größen und vier verschiedenen Farben. So findest Du garantiert das Passende für Dich.

### Merkmale

- Das Zahlenschloss lässt sich ganz einfach auf eine von über 1000 möglichen Kombinationen einstellen.
- Standard-Sicherheit mit einfacher Verriegelung.
- Bis zu 48 Stunden lang auf Korrosionsbeständigkeit getestet, um die Wetterfestigkeit sicherzustellen.
- Erhältlich in den Farben Schwarz, Silber, Gold und Rot.

### Geeignet für



Innenräume



Spinde



Werkzeugkasten



Rucksack



<b>Beschreibung</b>	Aluminium-Kombinationshangschloss, 20 mm	Aluminium-Kombinationshangschloss, 28 mm	Aluminium-Kombinationshangschloss, 38 mm
<b>Artikel-Nr.</b>	Schwarz: YE3CB/20/121/1/BK Gold: YE3CB/20/121/1/GO Rot: YE3CB/20/121/1/CO Silber: YE3CB/20/121/1/S	Schwarz: YE3CB/28/126/1/BK Gold: YE3CB/28/126/1/GO Rot: YE3CB/28/126/1/CO Silber: YE3CB/28/126/1/S	Schwarz: YE3CB/38/131/1/BK Gold: YE3CB/38/131/1/GO Rot: YE3CB/38/131/1/CO Silber: YE3CB/38/131/1/S
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Bügelmaterial</b>	Stahl	Stahl	Stahl
<b>Bügelabstand (H x B, mm)</b>	21 x 9	28 x 12	31 x 19
<b>Gewicht (g)</b>	15 g	55 g	90 g
<b>Abmessungen (mm)</b>	Gehäuse B: 21 Gehäuse H: 33 Gehäuse T: 10 Bügel Ø: 3	Gehäuse B: 29 Gehäuse H: 44 Gehäuse T: 13 Bügel Ø: 5	Gehäuse B: 38 Gehäuse H: 53 Gehäuse T: 13 Bügel Ø: 6
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	48 Stunden	48 Stunden	48 Stunden
<b>Ziffernräder</b>	3	3	4