

ZI-ASA550B

Absauganlage



- leistungsstarke Absauganlage für den Heim- und Hobby-Bereich
- einfaches Handling
- Schlauchlänge ca. 2 m
- Schlauchanschluss 100 mm
- inkl. Adapter 100/90mm, 100/70 mm, 70/45 mm, 45/40 mm, 40/35 mm
- inkl. Fahrwerk



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

Technische Details

Motorleistung S1 in W	550	Spannung	230 V / 50 Hz
Absauganschluss in mm	100	Aufstellmaß in mm	640 x 460 x 1500
Absaugleistung in m³/h	1150	Spänesackvolumen in L	75
Unterdruck in Pa	900	Schall-Leistungspegel in dB(A)	88
Schall-Druckpegel in dB(A)	75,5	Bruttogewicht in kg	18,500
Nettогewicht in kg	16	Verpackungsbreite in mm	500
Verpackungslänge in mm	780	Verpackungshöhe in mm	350
EAN Code	9120039235028		

YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.