



Merkmale:

- Mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrostern
- Fahrbar durch Handholme und große Gummiräder
- Inkl. montiertem Wasserabscheider
- Strahlschlauchlänge 2,4 Meter mit Düsenhalterung
- Leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter
- Lieferung erfolgt mit Düsenset (2 / 2,5 / 3 / 3,5mm)
- Sandkörnung 0,2 mm bis 0,5 mm
- Kesselgröße 36 Liter
- Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg / Std.

Technische Daten:

- Modell: Aerotec mobiles Sandstrahlgerät
- Arbeitsdruck max.: 6,3 bar
- Luftbedarf: 350 l/min.
- Maße: 350 x 570 x 860 mm
- Gewicht: 19 kg

Sonderzubehör:

- Ersatzdüsenset (2 / 2,5 / 3 / 3,5mm) Artikel-Nr. 2005217
- Strahlsand 25 kg Sack Körnung 0,2 – 0,5 mm Artikel-Nr. 2009540



Merkmale:

- Mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrostern
- Fahrbar durch Handholme und große Gummiräder
- Inkl. montiertem Wasserabscheider
- Strahlschlauchlänge 2,4 Meter mit Düsenhalterung
- Leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter
- Lieferung erfolgt mit Düsenset (2 / 2,5 / 3 / 3,5mm)
- Sandkörnung 0,2 mm bis 0,5 mm
- Kesselgröße 36 Liter
- Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg / Std.

Technische Daten:

- Modell: Aerotec mobiles Sandstrahlgerät
- Arbeitsdruck max.: 6,3 bar
- Luftbedarf: 350 l/min.
- Maße: 350 x 570 x 860 mm
- Gewicht: 19 kg

Sonderzubehör:

- Ersatzdüsenset (2 / 2,5 / 3 / 3,5mm) Artikel-Nr. 2005217
- Strahlsand 25 kg Sack Körnung 0,2 – 0,5 mm Artikel-Nr. 2009540