

Artikel-Nr.: 1082852-1082853

**Bez.: Schaltlitze LiH AWG18 halogenfrei, flammwidrig
in Anlehnung an DIN VDE 0812**

Datenblatt

Aufbau

Leiter	: EI-Cu-Litze, feindrätig, 7x0,40mm verzinkt
Leiterquerschnitt	: 0,88mm ² (AWG18)
Isolation	: Polymemischung
Farbe	: optional
Außendurchmesser	: 2,1mm nominal

Technische Daten

Betriebsspannung	: 500Vs
Prüfspannung	: 1200V _{eff} (Sinus/50 Hz/1 min)
Wärmebeständigkeit	: +105°C
Isolationswiderstand	: min. 200 MOhm x Km bei +20°C
Leiterwiderstand	: max. 19,3 Ohm/Km bei +20°C

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

