



# SHE

## Warm Schrumpf-Hauseinführung



### Eigenschaften

- Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Beständig gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Absolut feuchtigkeitsdicht
- Gasdicht bis 0.2 bar
- Längswasserdicht bis 1.0 bar
- Hohe mechanische Festigkeit
- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

### Anwendungsgebiete

- Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

### Lieferumfang

- Hauseinführung
- Montageanleitung

### Hinweis

- Bei größeren Wandstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden. Um die Hauseinführung abzudichten, empfehlen wir unsere Dichtmasse LG oder Duct Seal, zur Zentrierung der Hauseinführung die Kabelzentrierung KZ aus PE-Schaum.

### Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig

Typ	max. Kabel-Ø mm	L mm	Innen-Ø mm		max. Wandstärke mm	Mauerdurchbruch mm	Art.-Nr.	
			vor Schrumpfung	nach Schrumpfung				
SHE	14-8	8 - 14	800	25	6	500	40	<b>145600*</b>
	26-12	12 - 26	800	35	10	500	55	<b>145604*</b>
	41-16	16 - 41	800	47	16	500	70	<b>145616*</b>
	54-26	26 - 54	800	65	25	500	90	<b>145611*</b>
	95-54	54 - 95	800	115	35	500	140	<b>145614*</b>

\*Optionales Zubehör: Spachtel-/Dichtmasse/Zubehör  
Kabelzentrierung/Zubehör