

all empty PC 17/16-FC3



Besticht aus: allgemein

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	166	160	118	Schutztart (EN 60529): IP 65
inch:	6.5	6.3	4.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Temperatur Bereich:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				Zertifikate:
MP 17/16	Montageplatte			Underwriters Laboratories
FP 17/16	Frontplatte			Fimko
FC PC 17/16	PC Frontrahmen			Europe EN 62208: 2003
				UL Canada
				Gost R

