



STECKERBINDER



TOP SELLER

1



2

**3-pol XLR, vernickelte Kontakte**

Metallgehäuse Silbermatt-Finish (velvet chrome), Kunststoffkappe schwarz  
**mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.**  
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.



Mit transparentem Codierring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!

**BESCHREIBUNG**

- 1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte  
 2 3-pol female. Vernickelte Kontakte

**BESTELL-NR. male****BESTELL-NR. female****EMPF. VK-PREIS**

HI-X3CM

-

-

HI-X3CF



3



4

**3-pol XLR, versilberte Kontakte**

Metallgehäuse schwarz.  
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.



5



6

**BESCHREIBUNG**

- 3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, **Kunststoffkappe schwarz**  
 4 3-pol female. Versilberte Kontakte, **Kunststoffkappe schwarz**  
 5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, **Metallkappe schwarz**  
 6 3-pol female. Versilberte Kontakte, **Metallkappe schwarz**

**BESTELL-NR. male****BESTELL-NR. female****EMPF. VK-PREIS**

HI-X3CM-B

-

-

HI-X3CF-B

-

-

-

-

-

-

HI-X3CF-M

Inkl. Zugentlastung HI-XSR40 für Kabel-Ø von 2,0 bis 5,0 mm



7



8

**3-pol XLR, vergoldete Kontakte**

Metallgehäuse und Metallkappe schwarz.  
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm und zusätzlich Zugentlastung HI-XSR40 für Kabel-Ø von 2,0 bis 5,0 mm.



Mit transparentem Codierring für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!

**BESCHREIBUNG**

- 7 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte  
 8 3-pol female. Vergoldete Kontakte

**BESTELL-NR. male****BESTELL-NR. female****EMPF. VK-PREIS**

HI-X3CM-G

-

-

HI-X3CF-G

## HICON ▶ Audio ▶ HICON XLR KABEL-STECKVERBINDER

**HICON**  
CONNECTORS

Die **HICON** Steckverbinder finden im Audio- und Industriesektor großen Anklang. Die Kunden schätzen das schlichte Design, die hochwertige Qualität, sowie das seriöse Preisgefüge.

Die in Deutschland designten XLR Verbinder **HI-XCM3** und **HI-XCF3** sind sehr robust, hervorragend verarbeitet, besitzen eine zuverlässige Spannzangen-Zugentlastung mit 6 Spanzbacken und sind schnell und kinderleicht zu verlöten.

Die Standardzugentlastung (für Kabel-Ø von 4,0 mm bis 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile:

- Die Zugentlastungskraft ist etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen und dabei wird das Kabel geschont!
- Die Kraft der Spanzbacken wird auch bei großen Kabeldurchmessern auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird.

Für Kabeldurchmesser < 4 mm bestellen Sie bitte die Zugentlastung **HI-XSR40** dazu.

Bei den Versionen **HI-X3CM-G** und **HI-X3CF-G** werden beide Zugentlastungen für Kabel-Ø von 2,0 mm bis 8,5 mm mitgeliefert. Ideal für eine flexible Vorortmontage bei Installationen!

**Wir gewähren Ihnen auf die HICON XLR-Steckverbinder 5 Jahre Garantie.**

Verschiedene XLR-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

bisherige  
Zugentlastungs-  
Systeme**HICON**  
Zugentlastung

1



2

**3-pol XLR, versilberte Kontakte**Metallgehäuse schwarz, **90° abgewinkelt** (Einsatz nicht drehbar).

Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.

Mit doppelter Zugentlastung und Ersatzschraube.

**BESCHREIBUNG**

- | BESTELL-NR. male                             | BESTELL-NR. female | EMPF. VK-PREIS |
|--|--------------------|----------------|
| 1 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte | HI-X3RM-M          | -              |
| 2 3-pol female. Versilberte Kontakte         | -                  | HI-X3RF-M      |



3



4

**4-pol XLR, vergoldete Kontakte**

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.

Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

**BESCHREIBUNG**

- | BESTELL-NR. male                            | BESTELL-NR. female | EMPF. VK-PREIS |
|---|--------------------|----------------|
| 3 4-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte | HI-X4CM-G          | -              |
| 4 4-pol female. Vergoldete Kontakte         | -                  | HI-X4CF-G      |

**NEW!**  
**NEW!**

5



6

**5-pol XLR, versilberte Kontakte**

Metallgehäuse schwarz.

Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

**BESCHREIBUNG**

- | BESTELL-NR. male  | BESTELL-NR. female | EMPF. VK-PREIS |
|---|--------------------|----------------|
| 5 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz | HI-X5CM-B          | -              |
| 6 5-pol female. Versilberte Kontakte, Kunststoffkappe schwarz         | -                  | HI-X5CF-B      |
| 7 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz     | HI-X5CM-M          | -              |
| 8 5-pol female. Versilberte Kontakte, Metallkappe schwarz             | -                  | HI-X5CF-M      |



7



8



9



10

**5-pol XLR, vergoldete Kontakte**

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.

Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

**BESCHREIBUNG**

- | BESTELL-NR. male                            | BESTELL-NR. female | EMPF. VK-PREIS |
|---|--------------------|----------------|
| 9 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte | HI-X5CM-G          | -              |
| 10 5-pol female. Vergoldete Kontakte        | -                  | HI-X5CF-G      |