

Datenblatt E3538N

Klingeltransformator 8V 2A DIN/Surface

Sekundär: 12V/1,5A

Fu?r Einbau- und Aufputzmontage

Lieferung mit Abdeckkappen

Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm

Fu?r Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab
Hutschiene

220?240 V 50 Hz/12 V, 1,5 A

Grau = ähnl. RAL 7035



Packungsinhalt:

1 x Classic Accessory,

Technische Daten:

Classic Transformer

Stromversorgung - technische Daten

Primär: 220?240 V 50 Hz Sekundär: 12V/1,5A

Maße (mm) / Gewicht (g)

70.5 (h) x 93 (b) x 35.5 (t) / 288 (g)

Packung

EAN-Code Verpackungseinheit (VE)

5004100612199

©2021 Resideo Technologies, Inc. Die Honeywell Home ist eine Marke von Honeywell International Inc., die unter Lizenz von Resideo Technologies, Inc. verwendet wird.