

HyCell Alkaline Knopfzellen LR44 / LR1154 / AG13

Alkaline Knopfzelle LR44 / LR1154 / AG13 / 4er Blister - in sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis

Features

- Hochwertige 1,5 V LR44 / LR1154 / AG13 Knopfzellen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blisterkarte in Standardgröße (wie Batterien & Akkus) zur besseren Wahrnehmung
- Universell einsetzbar z.B. in Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Radios, Fotoapparaten, Fernbedienungen usw.
- Vergleichstypen: L1154 / AG13 / V13GA / GPA76
- Abmessungen: 11,4 × 11,4 × 5,4 mm / 2 g
- Lieferumfang: 1 x 4er Blister



Artikelnummer: 1516-0024
Lieferumfang: 4 Alkaline Knopfzellen LR44 / LR1154 / AG13
Zolltarifnummer: 85061011000
Verpackungseinheit: 10 (123 × 39 × 89 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	LR44 / LR1154 / AG13
Haltbarkeit	3 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Nominal-Kapazität	140 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	5 °C