

HyCell Alkaline Knopfzellen LR41 / LR736 / AG3

Alkaline Knopfzelle LR41 / LR736 / AG3 / 4er Blister - in sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis

Features

- Hochwertige 1,5 V LR41 / LR736 / AG3 Knopfzellen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blisterkarte in Standardgröße (wie Batterien & Akkus) zur besseren Wahrnehmung
- Universell einsetzbar z.B. in Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Radios, Fotoapparaten, Fernbedienungen usw.
- Vergleichstypen: L736, AG3, GP192
- Abmessungen: 7,9 × 7,9 × 3,6 mm / 0 g
- Lieferumfang: 1 x 4er Blister



Artikelnummer: 1516-0025
 Lieferumfang: 4 Alkaline Knopfzellen LR41 / LR736 / AG3
 Zolltarifnummer: 85061011000
 Verpackungseinheit: 10 (123 × 39 × 89 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	LR41 / LR736 / AG3
Haltbarkeit	3 Jahre
Zellenchemie	Alkaline
Nominal-Kapazität	35 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	5 °C