

Lochsägen-Set Sanitär 14-teilig HSS-BiM

D-47298

14-tlg. • Ø 19-75 mm • Schnitttiefe
38 mm • Holz/Metall/Kunststoff

HSS-BiM Lochsägen in den Größen Ø 19, 22, 25, 29, 35, 38,
44, 51, 57, 68, 75 mm

Das große BiM Lochsägen-Set Ø 19-75 mm im praktischen Transportkoffer beeinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurffeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und 11 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär.



Technische Details

Max. Schnittleistung	38 mm
Durchmesser	19,0 / 22,0 / 25,0 / 29,0 / 35,0 / 38,0 / 44,0 / 51,0 / 57,0 / 68,0 / 75,0 mm
VPE	14

EAN 0088381424370

Link zur Produktseite - www.makita.de

