

6.00964.00 P 4000 G

Gartenpumpe P 4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Vergleichbare Gerätekennwerte

Nennaufnahmeleistung	1.100 W
Netzspannung	220-240 V
Max. Fördermenge	4.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	46 m
Max. Druck	4,6 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht	12,2 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Gewindedichtband