



NF2C-B-2

Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit Gold beschichteten Kontakten. Paarweise verpackt - mit rotem und schwarzem Markierungsring.

Cinchstecker und -Buchsen / Profi - Cinch Kabelstecker

Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit Gold beschichteten Kontakten und gefedertem Massekontakt. Zuerst wird die Masse und dann erst der Signalpfad verbunden. Einfach Montage durch grosse Lötpfanne.

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Nennstrom: 16 A

Nennspannung: 50 V ac

Isolationswiderstand: > 100 GΩ

Durchschlagfestigkeit: 1500 V dc

Kapazität (Pin auf Gehäuse): 7 pF

Mechanisch

Kabeldurchmesser:

- 3.0 mm - 5.5 mm (blaue Zugentlastungsklammer)

- 5.5 mm - 7.3 mm (schwarze Zugentlastungsklammer)

Leiterquerschnitt: 2.5 mm²/14 AWG

Lötbarkeit: entspricht IEC 68-2-20

Materialien

Gehäuse: Messing CuZn39Pb3 schwarz beschichtet

Kontakt Pin: Messing CuZn39Pb3 0.5 μm Au beschichtet

Massekontakt: Messing CuZn39Pb3 0.5 μm Au beschichtet

Zugentlastungsklammer: POM

Isolation: PBTP

Temperaturbereich: -30° C to + 80° C

