

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9004002-p
Bezeichnung	Mobilverteiler Kunststoff Baureihe HORN BV 32/5 16/5 4xSSD GS32/5 Ea IP44
Langbeschreibung	Mobiler Kunststoffverteiler Modell HORN IP44 250x264x92 mit Griffplatte auf Rückseite 1xCEE-Gerätestecker 32A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399805516
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	3,250 kg
Verpackungsmenge	1



ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	92 mm
Breite	250 mm
Tiefe	264 mm



www.manufacturer-safety.info