

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9004006-p
Bezeichnung	Mobilverteiler Kunststoff Baureihe HORN BV 216/5 4xSSD GS16/5 Ea oLS IP44
Langbeschreibung	Mobiler Kunststoffverteiler Modell HORN IP44 250x264x92 1xC EE-Gerätestecker 16A 5p 400V 2xC EE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Versicherung Zuleitung 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Versicherung Zuleitung 1xFI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) über alle Ausgänge FI-Schutzschalter Marke Eaton Ö+V Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399817571
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	2,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 8.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	92 mm
Breite	250 mm
Tiefe	264 mm



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9004006-p>



www.manufacturer-safety.info