

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9216645
Bezeichnung	Traunsee BV 32/5 2m5G10St63 Red. Ea
Langbeschreibung	Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP54 165x260x90 m.Tragegriff 2m Kabel H07RN-F 5G10mm2 schwarz mit Stecker 63A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399121289
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	6,300 kg
Verpackungsmenge	1



ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift)	
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	
Absicherung	LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Kontaktmaterial	CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Pozahl Netzanschluss	5
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A



www.manufacturer-safety.info