



DIE SCHLÜSSELTRESORE DER SERIE KS0030E MKII CYGNUS bestehen aus robusten, elektronischen Schlüsseltresoren mit 30 bis 700 Schlüsselhaken - ideal für zu Hause, in der Werkstatt, oder im Büro.

- **VERSCHLUSS:** ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionschlüssel in Lieferung enthalten).
- **SICHERHEIT:** bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann.
- **VERANKERUNG:** für Wandverankerung vorbereitet, das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- **BESONDERE EIGENSCHAFTEN:** alle Modelle verfügen über einen Einwurfschlit, durch den die Schlüssel, ohne den Tresor öffnen zu müssen, eingeworfen werden können.
- **LIEFERUMFANG:** inkl. Schlüsselringe und farbigen Anhängern.
- **FARBE:** beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.

MODELL NUMMER	AUSSENMASSE H x B x T	INNENMASSE H x B x T	GEWICHT	SCHLÜSSELHAKEN
KS0031E	280 x 300 x 100mm	275 x 295 x 80mm	6.5kg	30 keys
KS0032E	360 x 300 x 100mm	350 x 275 x 80mm	7.5kg	48 keys
KS0033E	660 x 430 x 130mm	655 x 424 x 110mm	20kg	144 keys
KS0034E	755 x 580 x 250mm	745 x 570 x 230mm	43kg	300 keys
KS0035E	760 x 580 x 280mm	750 x 570 x 260mm	46kg	500 keys
KS0036E	760 x 580 x 330mm	750 x 570 x 180mm	49kg	700 keys



*Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie Ihren Versicherer.