



PondoMax Eco 1500 / 2500



PondoMax Eco 5000 / 14000

FILTER- UND BACHLAUFPUMPEN PondoMax Eco 1500–14000

- Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung.
- Ideal für die Förderung von Grobschmutz bis zu 4 bzw. 8 mm
- Stufenschlauchtülle $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ " im Lieferumfang
- Inklusive Thermoschutz



Modelle

	PondoMax Eco 1500	PondoMax Eco 2500	PondoMax Eco 5000
Leistung	1500 l/h Qmax	2500 l/h Qmax	5000 l/h Qmax
Druck	1,9 m Hmax	2,2 m Hmax	2,6 m Hmax
220-240 V 50 Hz	25 W	40 W	60 W
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Maße	170x190x110mm	170x190x110mm	280x235x140mm
Art. Nr.	50851	50853	50855

Modelle

	PondoMax Eco 8000	PondoMax Eco 11000	PondoMax Eco 14000
Leistung	8000 l/h Qmax	10000 l/h Qmax	13400 l/h Qmax
Druck	2,8 m Hmax	3,0 m Hmax	3,2 m Hmax
220-240 V 50 Hz	70 W	95 W	140 W
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Maße	280x235x140mm	280x235x140mm	280x235x140mm
Art. Nr.	50857	51178	51180