



### Fasspumpe-PP-PE+FKM-St

SRL 350-900-19 l/min

**Artikel-Nr.:** 13 003  
**EAN:** 4103810130038  
**Rabattgruppe:** A

#### Technische Daten

**Förderleistung (l/Hub):** 0,3  
**Förderleistung (l/min):** 19  
**Fördermedien:** Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum  
**Medienbeständigkeit:** siehe Beständigkeitstabelle  
**Einsatz:** Behälter für 60/200/220 l  
**Auslauf:** Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt  
**Länge Saugrohr (mm):** 350-900  
**Fassverschraubung:** G 1 1/2" und G 2"

#### Werkstoffe der medienberührenden Teile

**Saugrohr:** PP  
**Kolbenstange:** Stahl  
**Pumpengehäuse:** PP  
**Dichtungen:** PE + FKM

**Abmessungen LxBxH (mm):** 300 x 90 x 1385  
**Gewicht (kg):** 0,83

#### Spezifikation

- Kolbenstange aus Stahl
- Im Einzelkarton verpackt

#### Besondere Merkmale

- Für Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum

#### Verpackung

**Abmessungen LxBxH (mm):** 365 x 150 x 90  
**Gewicht einschließlich Verpackung (kg):** 0,94  
**Verpackungseinheit:** 1,0