



NEUTRIK®

CONNECTING THE WORLD

NYS321G



DIN Kabelstecker, 3-polig, vergoldete Kontakte

Electrical

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	depends on mated connector A

Mechanical

Kabeldurchmesser	≤ 5 mm
Leiterquerschnitt	26 AWG

Material

Kontaktbeschichtung	0.2 μm Au
Kontakte	CuZn39Pb3
Einsatz	PBT
Gehäuse	ZnAl4Cu1 gal 2 μm Ni plated

Environmental

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C

