

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Federmuttern mit Schrauben M6 x 10 mm für T-Nut-Profil – DK 7000.990

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Federmuttern mit Schrauben M6 x 10 mm für T-Nut-Profil – DK 7000.990

erstellt am : 03.02.2014 auf www.ittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Die Federmuttern gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.
Lieferumfang:	50 Federmuttern 50 Schrauben 10 mm, selbstsichernd
Verpackungseinheit:	50 St.
EAN:	4028177122581
Zolltarifnummer:	73181900

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Kreuzschlitz
Gewinde:	Typ: M6

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software

Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm

Die Federmuttern ermöglichen die Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten an T-Nut Profischienen.

GRUNDDATEN#G#Kurztext

Federmuttern mit Schrauben M6

Pack mit 50 Stück