

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.110

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.110

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen:	Praxisgerechte und universelle Befestigung Flexibilität spart Lagerhaltung Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen Durch die Anordnung der Schuko-Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich
Material:	Aluminiumprofil, natur eloxiert Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Normen:	DIN 49 440-1
Lieferumfang:	Steckdosenleiste Zwei Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177255272
Zolltarifnummer:	85369085

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Ohne Schalter
Abmessungen:	Höhe: 44 mm Tiefe: 44 mm
Einbaumöglichkeiten:	Bauteile mit 25 mm-Raster Schrankrahmen

Länge:	262,6 mm
Befestigungsmaß:	232,5 mm Toleranz: ± 25 mm
Nennspannung:	250 V AC
Nennstrom (max.):	16 A
Ausstattung (elektrisch):	Anzahl Steckdosen: 3 Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE7/3) Länge Anschlusskabel: 2 m
Anschlusskabel (Typ):	H05VV-F3G1,5

Approbationen

Approbationen	 VDE (EN, DE)
Erklärungen	 Konformitätserklärung (EN, DE)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen ohne

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.
Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-
stecker, H05VV-F3G1,5

Abmessungen: 262,6 x 44,2 x 44 mm, DIN 49440
