

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK **7240.120**

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Steckdosenleisten im Aluminiumkanal – DK 7240.120

erstellt am : 03.02.2014 auf www.ittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Nutzen:	Praxisgerechte und universelle Befestigung Flexibilität spart Lagerhaltung Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen Durch die Anordnung der Schuko-Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich
Material:	Aluminiumprofil, natur eloxiert Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Normen:	DIN 49 440-1
Lieferumfang:	Steckdosenleiste Zwei Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177221154
Zolltarifnummer:	85369085

Produkt-Merkmale

Ausführung:	Mit Wippschalter
Abmessungen:	Höhe: 44 mm Tiefe: 44 mm
Einbaumöglichkeiten:	Bauteile mit 25 mm-Raster Schrankrahmen

Länge: 306,6 mm

Befestigungsmaß: 276,5 mm
Toleranz: ± 25 mm

Nennspannung: 250 V AC

Nennstrom (max.): 16 A

Ausstattung (elektrisch): Anzahl Steckdosen: 3
Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE7/3)
Länge Anschlusskabel: 2 m

Anschlusskabel (Typ): H05VV-F3G1,5

Approbationen

Approbationen  VDE (EN, DE)

Erklärungen  Konformitätserklärung (EN, DE)

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Datenblätter  Technik im Detail (DE)

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen mit

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosenleiste ist mit 3 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosenköpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlußstecker, H05VV-F3G1,5

Abmessungen: 306,6 x 44,2 x 44 mm, DIN 49440
