

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Energy-Box, 482,6 mm (19") – DK **7480.035**

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# **Energy-Box, 482,6 mm (19") – DK 7480.035**

erstellt am : 03.02.2014 auf www.ittal.com/de-de



## **Produkt-Beschreibung**

**Beschreibung:**

- Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc.)
- Kabelabfangung hinten, je eine N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel
- Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung (UL 94-V0),
- Maximale Aufnahmekapazität = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)
- Gehäusehöhe : 3 HE
- Gehäusetiefe : 155 mm
- Gesamteinbautiefe mit C-Schiene : 155 mm
- Abmessungen : B x H x T : 483 x 132,5 x 155 mm

**Farbe:**

RAL 7035

**Lieferumfang:**

Energy-Box mit Kunststoff-Blindabdeckungen.  
Anschlussklemmen  
Bezeichnungsstreifen  
Zugentlastung  
Bürstenleiste

**Hinweis:**

Auf Anfrage individuelle werkseitige Bestückung mit Leitungsschutzschalter.

**Verpackungseinheit:**

1 St.

**EAN:**

4028177166004

**Zolltarifnummer:**

94032080

## **Produkt-Merkmale**

**Abmessungen:**

Breite: 482,6 mm/19"  
Höhe: 3 HE

**Max.** 22

**Teilungseinheiten à**

**18 mm:**

## Approbationen

**Approbationen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Zertifikate** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Kennlinien** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Ausschreibungstext

### Energie-Box,3 HE

Eine tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den Baugrößen 1-3. Ein Kabelabfangung ist in der Box integriert. Je eine N-und eine PE-Schiene auf isolierten Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung besitzt eine max. Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm). Leergehäuse, unbestückt.