


Datenblatt

Bezeichnung:	RINGKERNTRAFO 2 X 18 V 120 VA
Conrad- Artikel- Nr.:	518689-62
Hersteller- Artikel- Nr.:	858256
Sicherheitstransformator nach:	EN 61558-2-6 / VDE 0570
Nennleistung [VA]:	120
Frequenz [Hz]:	50/60
Temperaturklasse:	B (130°C)
Maximale Umgebungstemperatur ta [°C]:	40

Schaltbild:



Zulassungen / Zeichen:	CE; ENEC									
Auslässe:	Primär und Sekundär Drahtauslässe 200 mm lang									
Empfohlener Sicherungswert:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Primär</td> <td>0,800 AT</td> <td>(IEC60127-2-5)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 1</td> <td>4,00 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> <tr> <td>Sekundär 2</td> <td>4,00 AT</td> <td>(IEC60127-2-3)</td> </tr> </table>	Primär	0,800 AT	(IEC60127-2-5)	Sekundär 1	4,00 AT	(IEC60127-2-3)	Sekundär 2	4,00 AT	(IEC60127-2-3)
Primär	0,800 AT	(IEC60127-2-5)								
Sekundär 1	4,00 AT	(IEC60127-2-3)								
Sekundär 2	4,00 AT	(IEC60127-2-3)								
Abmessungen:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Durchmesser ca. =</td> <td>89 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe ca. =</td> <td>48 mm</td> </tr> <tr> <td>Innendurchmesser ca. =</td> <td>30 mm</td> </tr> </table>	Durchmesser ca. =	89 mm	Höhe ca. =	48 mm	Innendurchmesser ca. =	30 mm			
Durchmesser ca. =	89 mm									
Höhe ca. =	48 mm									
Innendurchmesser ca. =	30 mm									
Gewicht:	ca. 1,20 kg									
Lieferumfang:	ohne Montagezubehör									

Passendes Montagezubehör 120 VA

Conrad- Artikel- Nr.: 518751-62



1 St. Befestigungsscheibe 70 mm
2 St. Gummischeiben 75 mm

Montage

Metallscheibe
Gummischeibe

Trafo

Gummischeibe

