

Stand vom 2012-02-25

**Produkttyp-Bezeichnung****LOGO! CSM 12/24**

LOGO! CSM 12/24 COMPACT SWITCH MODUL ANSCHLUSS AN LOGO! (.0BA7) UND BIS ZU 3 WEITERER TEILNEHMER AN IND. ETHERNET MIT 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS, 1XFRONTPORT ZUR DIAGNOSE DC 12/24V SPANNUNGSVERSORGUNG LED DIAGNOSE, LOGO! AUFBAU

**Übertragungsrate**

Übertragungsrate / 1	10 Mbit/s
Übertragungsrate / 2	100 Mbit/s

**Schnittstellen**

Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal	4
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 4
- für Spannungsversorgung 1

**Ausführung elektrischer Anschluss**

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte RJ45-Port / 1 Anschluss an Vorderseite der Baugruppe
- für Spannungsversorgung 3-poliger Klemmenblock

**Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung**

Art der Spannung / der Versorgungsspannung	DC 12/24 V
Versorgungsspannung / extern	24 V
• minimal	10,2 V
• maximal	30,2 V
Produktbestandteil / Absicherung am Versorgungseingang	Ja
aufgenommener Strom / maximal	0,15 A
Verlustwirkleistung / bei 24 V / bei DC	1,5 W

**Zulässige Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	0...55 °C
---------------------	-----------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Transport</li> </ul>	-40...+70 °C
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal</li> </ul>	90 %
Schutzart IP	IP20
<b>Bauform, Maße und Gewichte</b>	
Bauform	LOGO! Baugruppe
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Art der Befestigung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 mm DIN-Hutschienenmontage</li> <li>• Wand-Montage</li> <li>• S7-300-Profileschienenmontage</li> </ul>	Ja Ja Nein
<b>Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein</b>	
Produktfunktion / Switch-managed	Nein
Norm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für EMV / von FM</li> <li>• für Sicherheit / von CSA und UL</li> </ul>	i.V. i.V.
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE-Kennzeichnung</li> <li>• C-Tick</li> </ul>	Ja Ja
<b>letzte Änderung:</b>	15.02.2012