



DASAR 115 ADJUST, GU10, Bodeneinbauleuchte, rund

Artikelnummer	229320
---------------	--------

Produktvarianten

DASAR 115 ADJUST, GU10, Bodeneinbauleuchte, eckig	229324
---	--------

DASAR 115 ADJUST, MR16, Bodeneinbauleuchte, rund	229330
--	--------

DASAR 115 ADJUST, MR16, Bodeneinbauleuchte, eckig	229334
---	--------

Leuchtmittel	GU10 230 V max. 35 Watt
Fassung	GU10
Leuchtmittel im Lieferumfang	nein
Ausschnitt	Ø 11,5 cm
Einbautiefe	16,5 cm
Durchmesser	13 cm
Spannung	230 Volt
max. Leistung	35 Watt
Schutzart	IP 67
Material	Aluminium / Edelstahl 316
Bemerkungen	Der Einbautopf ist im Lieferumfang enthalten maximale Belastung: 2 Tonnen
Gewicht	0,900 kg
Farbe	edelstahl
Montageart	Bodeneinbau

passende Leuchtmittel

FN Leuchtmittel GU10, 35W, 2700K

575351