

**Produkt**

**SONAX AutoShampoo Konzentrat**

**Artikelnummer:** **314 541**

**Rezepturnummer:** 3147 0974

**Produktbeschreibung:**

Produkt zur manuellen Reinigung von Kraftfahrzeugen.  
Verschmutzungen vielerlei Art werden gründlich und lackschonend entfernt.  
Zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Fliesen, Porzellan und emaillierten Flächen geeignet.  
Sehr ergiebig.

**Anwendung:**

- Groben Schmutz am Fahrzeug vorher mit Wasser abspülen
- 2-3 Verschlusskappen in 10 Liter warmen Wasser (1 Spüleimer) auflösen.
- Wagen mit weichem Schwamm waschen
- Mit viel klarem Wasser nachspülen und anschließend abledern
- Nicht antrocknen lassen (vermeidet Kalkränder)
- Vor Frost schützen

**Empfehlung:**

Kratzer im Lack lassen sich vermeiden, indem man einen zweiten Eimer mit kaltem Wasser bereitstellt und den Schwamm öfters in dem sauberen Wasser ausdrückt um so harte Sandpartikel aus dem Schwamm zu entfernen.

**Zusammensetzung:**

wässriges Gemisch anionischer Tenside und Komplexbildner  
phosphatfrei

**Kenndaten:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Aussehen:   | orange Flüssigkeit         |
| Dichte:     | 1,04 - 1,05 g/ml           |
| Viskosität: | 10 - 12 s (Fordbecher 4mm) |
| pH:         | 7,0 - 8,0                  |

**Verpackung:**

PET-Flasche 2Ltr.

**Sicherheitsdaten:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt