0462-201-16141 ✔ AKTIV

DEUTSCH | DEUTSCH Common Contact

Interne TE-Nummer 0462-201-16141

Socket, Pin Diameter 1.59 mm [.062 in], 16 – 20 AWG Wire Size, .5 – 1.5 mm² Wire Size, DEUTSCH Common Contact, Automotive Terminals

Auf TE.com ansehen>

Kabelschuhe und Kabelverbinder > Kfz-Klemmen und Crimpkontakte > DEUTSCH Kontakte

Kabelschuh/Kontakt-Typ: **Stecksockel**

Stiftdurchmesser: **1.59 mm [.062 in]**

Klemme überträgt: **0-24 A (niedrige Leistung)**

Drahtgröße: **.5 – 1.5 mm²**

Alle DEUTSCH Kontakte (46)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckhülsenausführung	180°
Abdichtbar	Nein

Kontaktmerkmale

Kontaktgröße	Größe 16
Kontaktfertigung	Massiv
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial	Nickel
Typischer Nennstrom	13 A
Crimptyp	Kerbe
Kabelschuh/Kontakt-Typ	Stecksockel
Stiftdurchmesser	1.59 mm[.062 in]
Schnittstellenlegierung	Nickel (Ni)

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode zu Draht und Kabel	Crimpverbindung
Produktanschluss an	Draht

Abmessungen

Drahtgröße	.5 – 1.5 mm²
Drahtgrössen-Suche	16 AWG, 18 AWG, 20 AWG

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperatur (max)	125 °C[257 °F]
Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

Betrieb/Anwendung

Drahtgrundmaterial	Kupfer

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	2500
Verpackungsmethode	Box

Weitere

Bevorzugter Kontakt des Kunden	Ja
Klemme überträgt	0-24 A (niedrige Leistung)

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2024 (241) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2024 (241) SVHC > Schwellenwert: Pb (1.2% in Component Part) **Sicherheitshinweise:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch … gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen', wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

TE Teilenr.: CAT-D487-CH8172
DEUTSCH DT Serie Gehäuse und Steckverbinder

TE Teilenr.: CAT-D781-CH8172
DEUTSCH DRB Gehäuse

TE Teilenr.: CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC Gehäuse

TE Teilenr.: CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 Gehäuse

TE Teilenr.: CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Gehäuse

TE Teilenr.: CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Gehäuse

TE Teilenr.: CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE Teilenr.: CAT-ST858-CH8172
DEUTSCH STRIKE Gehäuse

TE Teilenr.: JS-16-00
JIFFY SPLICE, Size 16

TE Teilenr.: CAT-D48-ST273
DEUTSCH Kontakte

TE Teilenr.: CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH Crimpkontakte, Größe 16

TE Teilenr.: 1-2297507-1
2POS,CE,PIN HSG,16, DT, CODE A, ASSY,SLD



TE Teilenr.: CAT-J41-DDSCC
DEUTSCH DT Schnappgehäuse



TE Teilenr.: CAT-J41-DDCC
DEUTSCH DT Color Connectors

TE Teilenr.: 2298287-1
DTM06-4S-E003, PLG, 4P, GRY, N, CAP

TE Teilenr.: HDT-48-00
CRIMP TOOL, HAND

TE Teilenr.: DT06-12SB-E003
PLG, 12P, BLK, N, CAP, B

TE Teilenr.: HDT-50-00
CRIMP TOOL

TE Teilenr.: HDFB-16-06S
MODULE, FEEDBACK, 21P, GRAY, SZ16, SOC

TE Teilenr.: DTV06-18SC
PLG, 18P, GRN, N, C

Auch serienmäßig | DEUTSCH Common Contact

Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (8)



Kfz-Klemmen und Crimpkontakte(129)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenr.:W12S
DEUTSCH DT Keilschlösser

TE Teilenr.:0460-204-12141
DEUTSCH Kontakte

TE Teilenr.:DT06-12SA
PLG, 12P, GRY, N, A

TE Teilenr.:DT06-6S
PLG, 6P, GRY, N

TE Teilenr.:DT06-3S
PLG, 3P, GRY, N

Dokumente

Produktzeichnungen

SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, NI

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_0462-201-16141_1E.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_0462-201-16141_1E.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_0462-201-16141_1E.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu.

Datenblätter/Katalogseiten

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

Englisch

CONNECTOR SELECTOR

Englisch

Produktspezifikationen

Technischer Bericht

Englisch