



KOK 3 N

Stecker, Kabel, Messgeräte:Koaxiale IEC-Steckverbinder

Produktbeschreibung

Typ	KOK 3 N
Bestell-Nr.	947 546-100
Details	nach IEC 60169-2 Schraubanschluss für Innenleiter• Mit Zugentlastung Frequenzbereich 0-2400 MHz Schirmungsmaß bis 862 MHz ³ 75 dB -950-1750 MHz ³ 65 dB -1750-2400 MHz ³ 60 dB Verkaufseinheit: 50 Stück in Endlos-Box, montiert Farbe: weiß

Technische Daten

Ausführung	Kupplung
Für Kabel mit Innenleiter-Durchmesser	0,7 - 1,13 mm
Für Kabel mit Außenleiter-Durchmesser	max. 5,2 mm
Für Kabel mit Mantel-Durchmesser	max. 7,8 mm
Kabeltyp	KOKA 702, 709, 799, 2200 SAT, F6 TSV