

Datenblatt

Spezifikation

- max. elektrische Belastung: 300 V
- max. Temperatur: 75 °C
- Isolationsmaterial: Vinyl PVC
- Material Kabelschuh: Messing

Eigenschaften

- Farbe: rot
- Querschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
- Steckdicke (mm): 0,8
- Steckbreite (mm): 2,8
- AWG: 22 ~ 16



Nutzungshinweise

Zum Verbinden mit einem Flachstecker.

Anwendungen

- Verbinden von elektrischen Leitungen
- Industrielle / kommerzielle Nutzung
- KFZ, Elektrotechnik, etc.