

## Datenblatt

### Spezifikation

- max. elektrische Belastung: 300 V
- max. Temperatur: 75 °C
- Isolationsmaterial: Vinyl PVC
- Material Kabelschuh: Messing



### Eigenschaften

- Farbe: gelb
- Querschnitt: 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>
- Steckdicke (mm): 0,8
- Steckbreite (mm): 6,3
- AWG: 12 ~ 10

### Nutzungshinweise

Zum Verbinden mit einem Flachstecker.

### Anwendungen

- Verbinden von elektrischen Leitungen
- Industrielle / kommerzielle Nutzung
- KFZ, Elektrotechnik, etc.