

2689

**ELEKTRIKERHELM - 6-Punkt-Gurtband-Innenaussattung,
aus Polyethylen, EN 50365**

6-Punkt-Gurtband-Innenaussattung, mit umlaufendem, austauschbarem Schweißband, aus Polyethylen, EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1.000 V AC), erfüllt auch EN 397, ohne Lüftungsöffnungen, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, stark abgewinkelt Nackenband für perfekten Sitz, Größeneinstellung von 51–64 cm, Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -20° C,



Eigenschaften

Elektrischer Schutz bis:	1.000 VAC
Material:	Polyethylen
Farbe:	blau,gelb,grün,orange,rot,weiß
Verpackungsart:	1 Stück im SB Karton
Mindestbestellmenge:	1 STCK

Normen/Zertifikate

PSA-Kategorie II
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002-11