



Datenblatt

Artikelnummer: 243-804
 Produktbeschreibung: MICRO-Verbindungsdoosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Steckklemm-Anschluss



Verpackungseinheit 1000 10*100 Stück

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Polzahl | 4 |
| Spannung UL | 125 V |
| Spannung CSA | 150 V |
| Strom UL | 7 A |
| Querschnitt bis [AWG] | 20 AWG |
| Querschnitt von [AWG] | 22 AWG |
| Durchmesser von [mm] | 0,6 mm |
| Durchmesser bis [mm] | 0,8 mm |
| Bemessungsspannung EN | 100 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennstrom | 6 A |
| Gewicht | 0,755 g |
| Farbe | rot |
| Verdrahtungsart | Seitliche Verdrahtung |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Gesamte Anzahl der Potenziale | 1 |
| Höhe [mm] | 5,8 mm |
| Höhe [inch] | 0,228 in |
| Breite [mm] | 10 mm |
| Breite [inch] | 0,394 in |
| Tiefe [mm] | 10 mm |
| Tiefe [inch] | 0,394 in |
| Abisolierlänge von [mm] | 5 mm |
| Abisolierlänge bis [mm] | 6 mm |
| Abisolierlänge [inch] | 0,22 in |