Datenblatt



Artikelnummer: 243-808

Produktbeschreibung: MICRO-Verbindungsdosenklemme; 8-

Leiter-Klemme; Steckklemm-Anschluss



Verpackungseinheit 500 10*50 Stück

Polzahl 8 125 V Spannung UL 150 V Spannung CSA Strom UL 7 A Querschnitt bis [AWG] 20 AWG Querschnitt von [AWG] 22 AWG Durchmesser von [mm] 0,6 mm Durchmesser bis [mm] 0,8 mm 100 V Bemessungsspannung EN Bemessungsstoßspannung 1,5 kV Verschmutzungsgrad Nennstrom 6 A 1,39 g Gewicht Farbe

Verdrahtungsart Seitliche Verdrahtung

Gesamte Anzahl der Klemmstellen 8 Gesamte Anzahl der Potenziale 1 Höhe [mm] 6,8 mm Höhe [inch] 0,268 in Breite [mm] 18,4 mm Breite [inch] 0,725 in Tiefe [mm] 10 mm Tiefe [inch] 0,394 in Abisolierlänge von [mm] 5 mm Abisolierlänge bis [mm] 6 mm Abisolierlänge [inch] 0,22 in

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten