

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| <p>2 x 0,5 – 4 mm² ❶ 250 V/4 kV/3 I_N 25 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in ❷ Zulassungen</p> | <p>2 x AWG 20 - 12</p> | <p>2 x 0,5 – 4 mm² ❶ 250 V/4 kV/3 I_N 25 A</p> <p> 9 mm / 0.35 in ❷ Zulassungen</p> | <p>2 x AWG 20 - 12</p> |
|---|------------------------|---|------------------------|



| Beschreibung | Farbe | Bestellnr. | VPE | Farbe | Bestellnr. | VPE |
|---|---|---|-----|---|---|-----|
| Steckverbinder, 2-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss | Buchse mit Zugentlastungsgehäuse, für 1 Leitung, Durchmesser 7 - 10,5 mm ❸ | | | Stecker mit Zugentlastungsgehäuse, für 1 Leitung, Durchmesser 7 - 10,5 mm ❸ | | |
| | ● schwarz | 770-102/041-000 | 25 | ● schwarz | 770-112/041-000 | 25 |
| | ○ weiß | 770-122/041-000 | 25 | ○ weiß | 770-132/041-000 | 25 |
| Zubehör, artikelspezifisch | | | | | | |
| | Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig | | | Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig | | |
| |  | schwarz 770-201 100 weiß 770-221 100 | |  | gelb 770-360 100 | |
| | | | | Kodierstift, für Stecker | | |
| | | | |  | grau 770-401 100 | |
| Zubehör, Serie 770 | | | | | | |
| | Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Handbetätigung | | | Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung | | |
| |  | schwarz 770-101 100 (4 x 25) weiß 770-121 100 (4 x 25) | |  | schwarz 770-111 100 (4 x 25) weiß 770-131 100 (4 x 25) | |
| Info | Abmessungen | | | | | |

- ❶ Anschließbar: 0,5 - 4 mm² „e + f“
0,5 - 2,5 mm² „mehrdrätig“
 - ❷ Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
 - ❸ Weitere Zugentlastungsgehäuse siehe Seite 46
- schwarz Kodierung A (L+ N-)
 - weiß Kodierung A (L+ N-)
 - blau Kodierung I (DA+ DA-)
 - dunkelgrau Kodierung L (L' N')
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

